

**Barra alesatrice grezza Forma A, SK 50, Dimensione A: 315mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301302 315
GTIN	4062406105037
Classe articolo	32A

Descrizione**Esecuzione:**

Attacco conico e anello temprati e rettificati.

Materiale:

16 MnCr5

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	315 mm
Ø Esterno D	97 mm
Ø Attacco D ₁	97 mm
Adattatore	SK 50
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Tipo di prodotto	Barra alesatrice grezza

Accessori

308720 50

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna
Adatti per conici 50

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN
69872) per Dim. cono 50

308820 50

Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per conici 50

308605 50

Codolo a tenuta stagna Adatti per conici 50

308660 50

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50

308620 50

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 50

308790 50

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 50

308760 50

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 50

308765 50

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50

308650 50

Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile Coppia
max. 200 Nm

656050 200

Codolo a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 50

308610 50

Codolo, 18CrNiMo7a a tenuta stagna, Forma B Adatti per
conici 50

308615 50

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 50

308740 50

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 50

308795 50

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 50

308785 50

Codolo Forma B Adatti per conici 50

308640 50

Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50

308830 50

Codolo Forma A Adatti per conici 50

308600 50