

Garant**Mandrino per punta a inserti Forma ADB, SK 50, Per Ø codolo D1: 40mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 301287 40 |
| GTIN | 4062406105013 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione**Esecuzione:**

- **La posizione del perno filettato rispetto alla svasatura conica nella punta a inserti è spostata di 0,4 mm.**
- **Durante il serraggio il Ø più ampio viene spinto verso la superficie del mandrino.**
- **Il sostegno migliore consente un maggiore avanzamento.**
- **Elevata precisione di concentricità radiale grazie alla superficie di appoggio di 3 µm rettificata in piano.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

Testo didascalie:

Punta a inserti
Portautensile
Superficie di appoggio rettificata
Forma ADB

Uso:

Per l'alloggiamento di tutte le punte conformi alla norma DIN 6595, Parte 1.

Per:

Tutte le punte con codolo cilindrico a norma DIN 6595, Parte 1.

Accessori speciali:

Codolo (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, viti di ricambio n. art. 309907– 309908.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Per Ø codolo D ₁ | 40 mm |
| Ø Esterno D | 60 mm |
| Sporgenza totale Dim. A | 80 mm |
| Adattatore | SK 50 |
| Norma attacco | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |
| Foro Balluffchip | sì |
| Tipo di prodotto | Attacco per punte a inserti |

Accessori

| | |
|--|-----------|
| Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50 | 308830 50 |
| Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50 | 308820 50 |
| CodoloForma A Adatti per cono 50 | 308600 50 |
| Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per cono 50 | 308785 50 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per cono 50 | 308760 50 |
| Chiave di serraggio ERattacco da 1/2 pollice Per mandrini a pinza ER 40 | 309700 40 |
| Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per cono 50 | 308605 50 |
| Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per cono 50 | 308650 50 |
| Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per cono 50 | 308620 50 |
| CodoloForma B Adatti per cono 50 | 308640 50 |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per cono 50 | 308795 50 |
| Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per cono 50 | 308720 50 |
| Codolo speciale con filettatura interna Adatti per cono 50 | 308740 50 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per cono 50 | 308765 50 |
| Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per cono 50 | 308610 50 |

| | |
|--|------------|
| Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 40 | 309680 40 |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308790 50 |
| Chiavi dinamometrichecon cricchetto reversibile Coppia max. 200 Nm | 656050 200 |
| Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50 | 308615 50 |
| Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 50 | 308660 50 |