

**Barra alesatrice grezza, HSK-A 100, Dimensione A: 250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	307027 250
GTIN	4062406105075
Classe articolo	32A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Cono e anello temprati e rettificati.**
- **Codolo morbido per ulteriore lavorazione.**

Uso:

Per la realizzazione di utensili speciali.

Materiale:

16MnCr5

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	97 mm
Sporgenza totale Dim. A	250 mm
Ø Attacco D ₁	97 mm
Adattatore	HSK-A 100
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Forma	A
Tipo di prodotto	Barra alesatrice grezza

