

**Barra alesatrice grezza, HSK-A 63, Dimensione A: 160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	307025 160
GTIN	4062406105068
Classe articolo	32A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Cono e anello temprati e rettificati.**
- **Codolo morbido per ulteriore lavorazione.**

Uso:

Per la realizzazione di utensili speciali.

Materiale:

16MnCr5

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	160 mm
Ø Esterno D	63 mm
Ø Attacco D ₁	63 mm
Adattatore	HSK-A 63
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Tipo di prodotto	Barra alesatrice grezza

Accessori

Raccordo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 63

309880 63