

**Garant****Portautensili per punte a inserti Forma ADB, BT 50, Per  $\varnothing$  codolo D1: 20mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303129 20
GTIN	4062406105198
Classe articolo	31A

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Tutti i codoli con tornitura dura.**
- **La posizione del perno filettato rispetto alla svasatura conica nella punta a inserti è spostata di 0,4 mm.**
- **Durante il serraggio il  $\varnothing$  più ampio viene spinto verso la superficie del mandrino.**
- **Il sostegno migliore consente un maggiore avanzamento.**
- **Elevata precisione di concentricità radiale grazie alla superficie di appoggio di 3  $\mu$ m rettificata in piano.**

### Uso:

**Per l'alloggiamento di tutte le punte conformi alla norma DIN 6595, Parte 1.**

### Per:

Tutte le punte con codolo cilindrico a norma DIN 6595, Parte 1.

### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Viti di ricambio n. art. 309907; 309908.

## Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	90 mm
$\varnothing$ Esterno D	40 mm
Per $\varnothing$ codolo D <sub>1</sub>	20 mm
Adattatore	BT 50
Norma attacco	ISO 7388-2

Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Attacco per punte a inserti

## Accessori

Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50