

**Garant****Portautensili per punte a inserti, HSK-A 63, Per Ø codolo D1: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	307005 32
GTIN	4062406105259
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

Posizione del perno filettato per la svasatura conica nella punta traslata di 0,4 mm. **Serrando la punta viene spinta verso la superficie di battuta. Inoltre, il Ø è maggiore** rispetto ai mandrini tradizionali.

**Uso:**

**Per l'alloggiamento di tutte le punte conformi alla norma DIN 6595, Parte 1.**

**Per:**

Tutte le punte con codolo cilindrico a norma DIN 6595, Parte 1.

**Accessori speciali:**

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, viti di ricambio n. art. 309907 e 309908.

**Descrizione tecnica**

Per Ø codolo D <sub>1</sub>	32 mm
Sporgenza totale Dim. A	90 mm
Ø Esterno D	52 mm
Adattatore	HSK-A 63
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1

Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Attacco per punte a inserti

---

## Accessori

Raccordo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 63	309880 63
---	-----------