

Garant**Mandrino per frese modulari filettate, SK 40, Filettatura M × Lunghezza L1:
M16X25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301303 M16X25
GTIN	4062406105495
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Forma conica.

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	44 mm
Lunghezza utile L ₁	25 mm
Ø Foro D ₁ tolleranza IT6	17 mm
L ₂	5 mm
Filettatura M	M16×25
Ø Esterno D	29 mm
Ø D ₂	29 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari

Accessori

CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 25	309680 25
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Chiave per minidado ER Per mandrini a pinza ER 25	309740 25
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 40	309680 40
Chiave di serraggio ERattacco da 1/2 pollice Per mandrini a pinza ER 25	309700 25
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Strumento dinamometrico per minidado ER Per mandrini a pinza ER 25	309745 25
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
	656050 200

Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile Coppia max. 200 Nm

Codolo tenuta stagna Adatti per conici 40	308635 40
Codolo Forma B Adatti per conici 40	308640 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308801 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per conici 40	308605 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308790 40
Codolo tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308620 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308785 40
Codolo Forma A Adatti per conici 40	308600 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308765 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308806 40
Codolo tenuta stagna Adatti per conici 40	308660 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308802 40
Chiave di serraggio ER Attacco da 1/2 pollice Per mandrini a pinza ER 40	309700 40