

Garant
Mandrino per frese modulari filettate, SK 40, Filettatura M × Lunghezza L1: M10X5

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301303 M10X5
GTIN	4062406105365
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

Forma conica.

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Ø D ₂	18 mm
Sporgenza totale Dim. A	25 mm
Ø Esterno D	18 mm
Filettatura M	M10X5
L ₂	5 mm
Ø Foro D ₁ tolleranza IT6	10,5 mm
Lunghezza utile L ₁	5 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari

Accessori

Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 40	309680 40
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Chiavi dinamometrichecon cricchetto reversibile Coppia max. 200 Nm	656050 200
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Chiave di serraggio ERattacco da 1/2 pollice Per mandrini a pinza ER 40	309700 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40

CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40