

Garant**Mandrino per frese modulari filettate, SK 40, Filettatura M × Lunghezza L1:
M12X100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301303 M12X100
GTIN	4062406105464
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Forma conica.

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Filettatura M	M12×100
Lunghezza utile L ₁	100 mm
Ø D ₂	21 mm
L ₂	5 mm
Ø Foro D ₁ tolleranza IT6	12,5 mm
Ø Esterno D	33 mm
Sporgenza totale Dim. A	119 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari

Accessori

Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Chiave di serraggio ERattacco da 1/2 pollice Per mandrini a pinza ER 40	309700 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Chiavi dinamometrichecon cricchetto reversibile Coppia max. 200 Nm	656050 200
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 40	309680 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
	308700 40

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna
Adatti per coni 40

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN
69872) per Dim. cono 40

308820 40

Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40

308830 40

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308620 40

Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna
Adatti per coni 40

308802 40

Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M

308670 40M

Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40

308660 40

Codolo Forma B Adatti per coni 40

308640 40

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308760 40

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per
coni 40

308615 40