

Garant**Mandrino per frese modulari filettate, SK 40, Filettatura M × Lunghezza L1:
M16X5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301303 M16X5
GTIN	4062406105488
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Forma conica.

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	25 mm
Ø Foro D ₁ tolleranza IT6	17 mm
L ₂	5 mm
Filettatura M	M16x5
Ø D ₂	29 mm
Lunghezza utile L ₁	5 mm
Ø Esterno D	29 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari

Accessori

Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Chiavi dinamometrichecon cricchetto reversibile Coppia max. 200 Nm	656050 200
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 40	309680 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Chiave di serraggio ERattacco da 1/2 pollice Per mandrini a pinza ER 40	309700 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40

Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40