

Garant**Mandrino per frese modulari filettate, SK 40, Filettatura M × Lunghezza L1:
M10X100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301303 M10X100
GTIN	4062406105402
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Forma conica.

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	32 mm
Filettatura M	M10×100
Ø D ₂	18 mm
Lunghezza utile L ₁	100 mm
Ø Foro D ₁ tolleranza IT6	10,5 mm
L ₂	5 mm
Sporgenza totale Dim. A	119 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari

Accessori

Codolo tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 40	309680 40
Codolo Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile Coppia max. 200 Nm	656050 200
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
	308615 40

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40

Codolo Forma B Adatti per conici 40	308640 40
Codolo tenuta stagna Adatti per conici 40	308660 40
Codolo tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308650 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 40	308740 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40	308630 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308785 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308801 40
Chiave di serraggio ER Attacco da 1/2 pollice Per mandrini a pinza ER 40	309700 40
Codolo tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40	308620 40