

Garant**Mandrino per frese modulari filettate, SK 50, Filettatura M × Lunghezza L1:
M10X100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301304 M10X100
GTIN	4062406105563
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Forma conica.

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Ø Foro D ₁ tolleranza IT6	10,5 mm
Ø D ₂	18 mm
Sporgenza totale Dim. A	119 mm
Ø Esterno D	32 mm
Filettatura M	M10×100
Lunghezza utile L ₁	100 mm
L ₂	10 mm
Adattatore	SK 50
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari

Accessori

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile Coppia max. 200 Nm	656050 200
Codolo Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50

