

Garant**Mandrino per frese modulari filettate, SK 50, Filettatura M × Lunghezza L1: M12X50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301304 M12X50
GTIN	4062406105587
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Forma conica.

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Ø D ₂	21 mm
Ø Esterno D	24 mm
Ø Foro D ₁ tolleranza IT6	12,5 mm
Sporgenza totale Dim. A	69 mm
Filettatura M	M12×50
L ₂	5 mm
Lunghezza utile L ₁	50 mm
Adattatore	SK 50
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari

Accessori

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
CodoloForma A Adatti per coni 50	308600 50
CodoloForma B Adatti per coni 50	308640 50
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Chiavi dinamometrichecon cricchetto reversibile Coppia max. 200 Nm	656050 200
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50

