

Garant**Portautensili per frese modulari filettate, BT 40, Filettatura M × Lunghezza utile L1: M10X50****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 303139 M10X50 |
| GTIN | 4062406105716 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti i codoli con tornitura dura.

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802.

Strategia di truciolatura: HSC

Sporgenza totale Dim. A: 77 mm

Ø Foro D₁ tolleranza IT6: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Ø Esterno D: 23 mm

Lunghezza utile L₁: 50 mm

L₂: 5 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Lunghezza utile L ₁ | 50 mm |
| Ø Foro D ₁ tolleranza IT6 | 10,5 mm |
| Ø Esterno D | 23 mm |
| Sporgenza totale Dim. A | 77 mm |
| Ø D ₂ | 18 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Filettatura M | M10×50 |
| L ₂ | 5 mm |
| Adattatore | BT 40 |
| Norma attacco | ISO 7388-2 |
| Norma attacco | JIS B6339 |
| Forma | ADB |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 μm |
| Strategia di truciolatura | HSC |
| Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |

Accessori

| | |
|--|-----------|
| Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40 | 308820 40 |
| Codolo Hurco 90° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308805 40 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308765 40 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308790 40 |
| Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 40 | 308812 40 |
| Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308806 40 |
| Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308785 40 |
| Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40 | 308830 40 |
| Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 40 | 308810 40 |
| Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308802 40 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308795 40 |
| | 308801 40 |

Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40

Codolo Hurco 60° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40

308804 40

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 40

308780 40

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 40

308760 40

Codolo Hurco 60° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40

308803 40