

Garant
Portautensili per frese modulari filettate, BT 40, Filettatura M × Lunghezza utile L1: M12X125

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303139 M12X125
GTIN	4062406105754
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

Tutti i codoli con tornitura dura.

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802.

Strategia di truciolatura: HSC

Sporgenza totale Dim. A: 152 mm

Ø Foro D₁ tolleranza IT6: 12,5 mm

Ø D₂: 21 mm

Ø Esterno D: 36 mm

Lunghezza utile L₁: 125 mm

L₂: 5 mm

Descrizione tecnica

L ₂	5 mm
Lunghezza utile L ₁	125 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø Esterno D	36 mm
Sporgenza totale Dim. A	152 mm

Filettatura M	M12×125
Ø Foro D ₁ tolleranza IT6	12,5 mm
Adattatore	BT 40
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari

Accessori

Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo Hurco 90° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308805 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo Hurco 60° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308804 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308780 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 40	308810 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 40	308812 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo Hurco 60° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308803 40