

Garant**Portautensili per frese modulari filettate, BT 40, Filettatura M × Lunghezza utile L1: M8X25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	303139 M8X25
GTIN	4062406105679
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti i codoli con tornitura dura.

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802.

Strategia di truciolatura: HSC

Sporgenza totale Dim. A: 52 mm

Ø Foro D₁ tolleranza IT6: 8,5 mm

Ø D₂: 13 mm

Ø Esterno D: 15 mm

Lunghezza utile L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Descrizione tecnica

Filettatura M	M8×25
Sporgenza totale Dim. A	52 mm
Ø Foro D ₁ tolleranza IT6	8,5 mm
Ø Esterno D	15 mm
Lunghezza utile L ₁	25 mm

L ₂	5 mm
Ø D ₂	13 mm
Adattatore	BT 40
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari

Accessori

Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo Hurco 60° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308803 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo Hurco 60° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308804 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 40	308810 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308780 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
	308805 40

Codolo Hurco 90° con foro e accoppiamento a tenuta
stagna Adatti per conici 40

Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40

308830 40

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a
norma ISO 7388 per Dim. cono 40

308812 40

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 40

308765 40

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40

308795 40

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 40

308785 40