

Garant**Portautensili per frese modulari filettate, BT 40, Filettatura M × Lunghezza utile L1: M6X50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	303139 M6X50
GTIN	4062406105655
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti i codoli con tornitura dura.

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802.

Strategia di truciolatura: HSC

Sporgenza totale Dim. A: 77 mm

Ø Foro D₁ tolleranza IT6: 6,5 mm

Ø D₂: 10 mm

Ø Esterno D: 20 mm

Lunghezza utile L₁: 50 mm

L₂: 5 mm

Descrizione tecnica

Ø Foro D ₁ tolleranza IT6	6,5 mm
Ø D ₂	10 mm
Sporgenza totale Dim. A	77 mm
Lunghezza utile L ₁	50 mm
L ₂	5 mm

Filettatura M	M6x50
Ø Esterno D	20 mm
Adattatore	BT 40
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari

Accessori

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo Hurco 60° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308803 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308760 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308802 40
Codolo Hurco 60° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308804 40
Codolo Hurco 90° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308805 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308780 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40	308806 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40	308790 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 40	308810 40

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 40	308812 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40