

Garant**Portautensili per frese modulari filettate, BT 40, Filettatura M × Lunghezza utile L1: M16X75****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	303139 M16X75
GTIN	4062406105778
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti i codoli con tornitura dura.

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802.

Strategia di truciolatura: HSC

Sporgenza totale Dim. A: 102 mm

Ø Foro D₁ tolleranza IT6: 17 mm

Ø D₂: 29 mm

Ø Esterno D: 34 mm

Lunghezza utile L₁: 75 mm

L₂: 5 mm

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	34 mm
Lunghezza utile L ₁	75 mm
Ø D ₂	29 mm
Sporgenza totale Dim. A	102 mm
Ø Foro D ₁ tolleranza IT6	17 mm

Filettatura M	M16×75
L ₂	5 mm
Adattatore	BT 40
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari

Accessori

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308780 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 40	308810 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo Hurco 90° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308805 40
Codolo Hurco 60° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308803 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
	308806 40

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna
Adatti per conici 40

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a
norma ISO 7388 per Dim. cono 40

308812 40

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 40

308795 40

Codolo Hurco 60° con accoppiamento a tenuta stagna
Adatti per conici 40

308804 40

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per conici 40

308785 40