



Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 3×D, Modello: 13



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232272 13
GTIN	4062406105877
Classe articolo	22G

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

Scanalatura diritta.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Lunghezza utile L_1 : 35 mm

Dim. cono Morse CM: 2

Viti di serraggio: 232990 TX8

Descrizione tecnica

Viti di serraggio	232990 TX8
Lunghezza utile L_1	35 mm
Dimensione cono Morse CM	2
Campo di $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	3×D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Punta a inserti