

**Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 3×D, Modello: 12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	232272 12
GTIN	4062406105860
Classe articolo	22G

Descrizione**Esecuzione:**

Con passaggio interno LR.

Scanalatura diritta.**Nota:**

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Lunghezza utile L_1 : 31,8 mm

Dim. cono Morse CM: 2

Viti di serraggio: 232990 TX7

Descrizione tecnica

Viti di serraggio	232990 TX7
Campo di $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Dimensione cono Morse CM	2
Lunghezza utile L_1	31,8 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	3×D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Punta a inserti