



Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 1,5×D, Modello: 25



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232271 25
GTIN	4062406105839
Classe articolo	22G

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

Scanalatura diritta.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Lunghezza utile L_1 : 52,5 mm

Dim. cono Morse CM: 4

Viti di serraggio: 232990 TX15

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	52,5 mm
Campo di $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Dimensione cono Morse CM	4
Viti di serraggio	232990 TX15
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	1,5×D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Punta a inserti