



Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 5×D, Modello: 13



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232273 13
GTIN	4062406105938
Classe articolo	22G

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di Ø D_c: 13 - 17,5 mm

Lunghezza utile L₁: 63,5 mm

Dim. cono Morse CM: 2

Viti di serraggio: 232990 TX8

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L ₁	63,5 mm
Dimensione cono Morse CM	2
Viti di serraggio	232990 TX8
Campo di Ø D _c	13 - 17,5 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	5×D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

