



## Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 3×D, Modello: 48



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232272 48
GTIN	4062406105914
Classe articolo	22G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

#### Scanalatura diritta.

#### Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di  $\varnothing D_c$ : 48 - 65 mm

Lunghezza utile  $L_1$ : 130,1 mm

Dim. cono Morse CM: 5

Viti di serraggio: 232990 TX20

### Descrizione tecnica

Viti di serraggio	232990 TX20
Campo di $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Dimensione cono Morse CM	5
Lunghezza utile $L_1$	130,1 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	3×D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Punta a inserti