



## Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 12xD, Modello: 25



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232275 25
GTIN	4062406106072
Classe articolo	22G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

#### Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Ridurre i valori di avanzamento  $f$  del 10% e i valori  $v_c$  del 30%.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di  $\varnothing D_c$ : 25 - 35 mm

Lunghezza utile  $L_1$ : 300 mm

Dim. cono Morse CM: 4

Viti di serraggio: 232990 TX15

### Descrizione tecnica

Campo di $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Viti di serraggio	232990 TX15
Dimensione cono Morse CM	4
Lunghezza utile $L_1$	300 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	12xD
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

