



## Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 8×D, Modello: 13



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232274 13
GTIN	4062406105990
Classe articolo	22G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

#### Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Ridurre i valori di avanzamento  $f$  del 5% e i valori  $v_c$  del 10%.

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di  $\varnothing D_c$ : 13 - 17,5 mm

Lunghezza utile  $L_1$ : 114,3 mm

Dim. cono Morse CM: 2

Viti di serraggio: 232990 TX8

### Descrizione tecnica

Campo di $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
Viti di serraggio	232990 TX8
Lunghezza utile $L_1$	114,3 mm
Dimensione cono Morse CM	2
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	8×D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Punta a inserti