



## Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 5×D, Modello: 18



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232273 18
GTIN	4062406105945
Classe articolo	22G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

#### Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di  $\varnothing D_c$ : 18 - 24 mm

Lunghezza utile  $L_1$ : 171,5 mm

Dim. cono Morse CM: 3

Viti di serraggio: 232990 TX9

### Descrizione tecnica

Dimensione cono Morse CM	3
Viti di serraggio	232990 TX9
Lunghezza utile $L_1$	171,5 mm
Campo di $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	5×D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

