



Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 12xD, Modello: 18



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232275 18
GTIN	4062406106065
Classe articolo	22G

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Ridurre i valori di avanzamento f del 10% e i valori v_c del 30%.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 18 - 24 mm

Lunghezza utile L_1 : 288 mm

Dim. cono Morse CM: 3

Viti di serraggio: 232990 TX9

Descrizione tecnica

Viti di serraggio	232990 TX9
Campo di $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Lunghezza utile L_1	288 mm
Dimensione cono Morse CM	3
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	12xD
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

