



Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 3×D, Modello: 36



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232272 36
GTIN	4062406105907
Classe articolo	22G

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

Scanalatura diritta.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 36 - 47 mm

Lunghezza utile L_1 : 120,6 mm

Dim. cono Morse CM: 4

Viti di serraggio: 232990 TX20

Descrizione tecnica

Campo di $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Lunghezza utile L_1	120,6 mm
Viti di serraggio	232990 TX20
Dimensione cono Morse CM	4
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	3×D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Punta a inserti