

**Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 8×D, Modello: 48****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	232274 48
GTIN	4062406106034
Classe articolo	22G

Descrizione**Esecuzione:**

Per fori di precisione fino a IT10.

Con passaggio interno LR. **Scanalatura dritta.**

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530.**

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Ridurre i valori di avanzamento f del 5% e i valori v_c del 10%.

Descrizione tecnica

Campo di $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Dimensione cono Morse CM	5
Lunghezza utile L_1	422,3 mm
Viti di serraggio	232990 TX20
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	8×D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

