

**Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 12xD, Modello: 48****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	232275 48
GTIN	4062406106096
Classe articolo	22G

**Descrizione****Esecuzione:**

Per fori di precisione fino a IT10.

Con passaggio interno LR. **Scanalatura diritta.**

**Nota:**

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530.**

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Ridurre i valori di avanzamento  $f$  del 10% e i valori  $v_c$  del 30%.

**Descrizione tecnica**

Dimensione cono Morse CM	5
Viti di serraggio	232990 TX20
Campo di $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Lunghezza utile $L_1$	576 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	12xD
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti