



Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 5×D, Modello: 12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232273 12
GTIN	4062406105921
Classe articolo	22G

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Lunghezza utile L_1 : 60,3 mm

Dim. cono Morse CM: 2

Viti di serraggio: 232990 TX7

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	60,3 mm
Dimensione cono Morse CM	2
Viti di serraggio	232990 TX7
Campo di $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	5×D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

