



Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 8×D, Modello: 12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232274 12
GTIN	4062406105983
Classe articolo	22G

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Ridurre i valori di avanzamento f del 5% e i valori v_c del 10%.

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Lunghezza utile L_1 : 111,1 mm

Dim. cono Morse CM: 2

Viti di serraggio: 232990 TX7

Descrizione tecnica

Campo di $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Lunghezza utile L_1	111,1 mm
Dimensione cono Morse CM	2
Viti di serraggio	232990 TX7
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	8×D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Punta a inserti