



Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 5×D, Modello: 48



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	232273 48
GTIN	4062406105976
Classe articolo	22G

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi **n. art. 343000 - 343530**.

Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 2

Campo di $\varnothing D_c$: 48 - 65 mm

Lunghezza utile L_1 : 231,8 mm

Dim. cono Morse CM: 5

Viti di serraggio: 232990 TX20

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	231,8 mm
Dimensione cono Morse CM	5
Campo di $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Viti di serraggio	232990 TX20
Numero taglienti Z	2
Esecuzione	5×D
Codolo	Cono Morse
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

