

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro vario con cassettera 24G e regolazione elettrica dell'altezza, Piano in bambù, 20x20G, Lunghezza piano: 1500/DEmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	923291 1500/DE
GTIN	4062406103231
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Con 1 coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità. Regolazione elettrica continua dell'altezza. Regolazione dell'altezza tramite pulsante manuale. Cavo di collegamento con spina Schuko tedesca. Cavo di allacciamento 250 V / 50 Hz 340 W. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Corpo per cassette 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

**Funzione:**

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing < 12$  mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

**Collocamento:**

Altezza frontali dei cassette mm: 75, 150

**Fornitura:**

2 x strutture portanti con regolazione elettrica dell'altezza, 1 x coppia di raccordi a gomito, corpo per cassette, piano di lavoro.

**Accessori speciali:**

Gli accessori complementari come rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

**Verniciatura:**

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassette antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Fornitura con componenti smontati. Il pulsante manuale può essere installato nella posizione che si desidera. Per il montaggio in batteria usare la lamiera anticesoimento n. art. 927220.

**Descrizione tecnica**

ComfortClose	no
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Velocità di sollevamento	9 mm/s
Altezza utile corpo per cassette	225 mm
Tensione di alimentazione	250 V
Cassette larghezza utile in G	20
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Profondità utile cassette	500 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Cassette profondità utile in G	20
Altezza corpo per cassette	300 mm
Larghezza corpo per cassette	600 mm
Profondità corpo per cassette	650 mm
Portata massima	400 kg
Serie	vario
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero dei cassette	2
Campo di regolazione dell'altezza	850 - 1050 mm
Peso	90 kg
Spessore piano di lavoro	50 mm
Grado di protezione IP	IP 20
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ingresso per tipo di connettore	F

Tensione nominale	250 V
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	850-1050 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

## Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927800 150
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21