

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro vario con cassettera 24G e regolazione elettrica dell'altezza, Piano in faggio multiplex, 20×20G, Lunghezza piano: 2000/DEmm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	923294 2000/DE
GTIN	4062406103279
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Con 1 coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità. Regolazione elettrica continua dell'altezza. Regolazione dell'altezza tramite pulsante manuale. Cavo di collegamento con spina Schuko tedesca. Cavo di allacciamento 250 V / 50 Hz 340 W. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Collocamento:

Altezza frontali dei cassetti mm: 75, 150

Fornitura:

2 × strutture portanti con regolazione elettrica dell'altezza, 1 × coppia di raccordi a gomito, corpo per cassetti, piano di lavoro.

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Fornitura con componenti smontati. Il pulsante manuale può essere installato nella posizione che si desidera. Per il montaggio in batteria usare la lamiera anticesoimento n. art. 927220.

Descrizione tecnica

Superficie utile dei cassettei in G	20×20
Serie	vario
Profondità utile cassettei	500 mm
Larghezza corpo per cassettei	600 mm
Campo di regolazione dell'altezza	850 - 1050 mm
Portata massima	400 kg
Tensione di alimentazione	250 V
Velocità di sollevamento	9 mm/s
Numero dei cassettei	2
ComfortClose	no
Spessore piano di lavoro	50 mm
Larghezza utile cassettei	500 mm
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Cassetti larghezza utile in G	20
Profondità corpo per cassettei	650 mm
Altezza corpo per cassettei	300 mm
Peso	104 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità piano di lavoro	750 mm
Altezza utile corpo per cassettei	225 mm
Grado di protezione IP	IP 20
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	F

Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	850-1050 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontali cassette 150 mm	927800 150
Set di tappetini antiscivolo per cassette, 5 pezzi Dimensioni in G 20X20	951885 20X20
Set di giraviti Numero degli utensili 10	953521 10
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontali cassette / modello 75/3	950320 75/3
Frontali serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Tappetino in gomma scanalata per cassette Dimensioni in G 20X20	951910 20X20
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontali cassette / modello 75/1	950320 75/1
Cassetto Altezza frontali cassette 75 mm	927800 75
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontali cassette / modello 150/5	950320 150/5

Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 75/2	950320 75/2
Tappetino per cassetti Dimensioni in G 20X20	951830 20X20
Sistema di rientro ammortizzato per cassetti Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/3	950300 75/3
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 150/4	950320 150/4
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/1	950300 75/1
Set di pinze Numero degli utensili 5	954305 5
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/2	950300 75/2