

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro vario con cassettera 24G e regolazione elettrica dell'altezza, Piano in eluplan scuro, 20×20G, Lunghezza piano: 1500/DEmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	923297 1500/DE
GTIN	4062406103293
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Con 1 coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità. Regolazione elettrica continua dell'altezza. Regolazione dell'altezza tramite pulsante manuale. Cavo di collegamento con spina Schuko tedesca. Cavo di allacciamento 250 V / 50 Hz 340 W. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

**Funzione:**

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing < 12$  mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

**Collocamento:**

Altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 150

**Fornitura:**

2 × strutture portanti con regolazione elettrica dell'altezza, 1 × coppia di raccordi a gomito, corpo per cassetti, piano di lavoro.

**Accessori speciali:**

Gli accessori complementari come rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

**Verniciatura:**

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Fornitura con componenti smontati. Il pulsante manuale può essere installato nella posizione che si desidera. Per il montaggio in batteria usare la lamiera anticesoimento n. art. 927220.

**Descrizione tecnica**

Cassetti profondità utile in G	20
Spessore piano di lavoro	50 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Larghezza corpo per cassette	600 mm
Portata massima	400 kg
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
ComfortClose	no
Altezza utile corpo per cassette	225 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Campo di regolazione dell'altezza	850 - 1050 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Serie	vario
Superficie utile dei cassette in G	20x20
Profondità piano di lavoro	750 mm
Profondità corpo per cassette	650 mm
Velocità di sollevamento	9 mm/s
Numero dei cassette	2
Tensione di alimentazione	250 V
Cassetti larghezza utile in G	20
Peso	90 kg
Altezza corpo per cassette	300 mm
Grado di protezione IP	IP 20
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tensione nominale	250 V

Ingresso per tipo di connettore	F
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	850-1050 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro