


Garant**Piano di lavoro con rivestimento sintetico (eluplan) grigio scuro, Profondità 750 mm, Lunghezza piano: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	926241 1000
GTIN	4062406106515
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Profondità del piano 750 mm, spessore 50 mm: Con pre-fori sotto il piano per il fissaggio del corpo per cassette e delle strutture portanti (componenti singoli Vario).

Piano di lavoro per postazioni di **montaggio, di collaudo** e per **laboratori**. La superficie ha un rivestimento medio-duro antistatico, molto resistente all'attrito, con uno spessore di 2 mm. Uno strato intermedio in anima ST e un sistema di trazioni opposte garantiscono un piano di lavoro indeformabile. I lati frontali sono dotati di bordi grigio chiaro in ABS spessi 3 mm. I piani in eluplan sono molto resistenti contro olio, grasso, acidi leggeri e soluzioni alcaline. (Questi compromettono tuttavia l'aspetto della superficie).

Nota:

Il rivestimento sintetico in eluplan **non è fotoresistente**, perciò la modifica del colore dovuta ai raggi solari o alla luce artificiale non costituisce motivo di reclamo.

Descrizione tecnica

Spessore	50 mm
Colore superficie piano di lavoro	grigio scuro
Spessore rivestimento	2 mm
Bordo in ABS	3 mm

Superficie piano di lavoro	Rivestimento antistatico, molto resistente all'abrasione, medio-duro, non resistente alla luce
Lunghezza	1000 mm
Rivestimento del piano di lavoro	Eluplan (sintetico), (rivestimento in linoleum)
Materiale piano di lavoro	Anima ST con rivestimento sintetico in eluplan
Peso	19 kg
Attributo del nome del prodotto	Profondità 750 mm
Profondità	750 mm
Tipo di prodotto	Piano per banchi da lavoro