

Garant GRIDLINE

**Armadio per oli vuoto, Altezza mm / Numero taniche per oli: 1500****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	980032 1500
GTIN	4062406107055
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Solida struttura in lamiera di acciaio con porte battenti rinforzate, richiudibili mediante maniglia con **serratura a cilindro**. Il corpo dell'armadio è dotato di una **protezione antiribaltamento per ogni singolo cassetto**. Tale protezione consente l'apertura di un solo cassetto alla volta. L'armadio non può ribaltarsi. Alloggiamento ripiani estraibili e cassette con passo da 25 mm.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

L'armadio può essere utilizzato anche senza le taniche per oli. Eventuale dotazione supplementare: Per ripiani estraibili adatti vedi n. art. 980052.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 1500 mm

Larghezza: 750 mm

Profondità: 700 mm

Altezza utile: 1350 mm

Peso: 77 kg

**Descrizione tecnica**

Altezza	1500 mm
Peso	77 kg
Altezza utile	1350 mm
Profondità	700 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera
Larghezza	750 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio per oli