

**Tassello bonificato, Larghezza cava S: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313805 12
GTIN	2050001929860
Classe articolo	33T

Descrizione**Esecuzione:**

Rettificati e bonificati.

Per:

Röhm KFD-HE.

Fornitura:

Incluse viti cilindriche DIN 912 – 12,9!

Nota:

Altri tasselli disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Altezza H	18,5 mm
Distanza fori b	20 mm
Coppia di serraggio massima	50 Nm
Adatto per Röhm KFD-HE	170
Filettatura G	M10

Altezza gradini h	7,5 mm
Larghezza cava S	12 mm
Tipo di prodotto	Tassello