

Spina di riscontro singola in ceramica Classe di tolleranza 1, Modello: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	483925 2
GTIN	2050001941008
Classe articolo	48A

Descrizione

Esecuzione:

In materiale ceramico purissimo per uso industriale (diossido di zirconio ZrO_2). Livellamento di entrambi i lati mediante smusso. A partire da \varnothing 5,01 mm, estremità marcate con la misura.

Classe di tolleranza 1: \varnothing spina $\pm 0,001$ mm.

Vantaggi:

- **Durezza due volte superiore a quella dell'acciaio per calibri.**
- **Dilatazione termica minima.**
- **Inossidabilità e resistenza agli acidi.**
- **Non è più necessario rimuovere il grasso prima dell'uso.**
- **Non è più necessario ingrassare dopo l'uso.**

Nota:

Al momento dell'ordine **indicare anche il \varnothing desiderato**, per esempio n. art. 48 3925 Dimensione 3 4,35.

Descrizione tecnica

Lunghezza spina di riscontro	40 mm
Passo	0,01 mm
Dimensione nominale	1 - 2,99 mm
Taratura	L5
Norma	DIN 2269
Classe di tolleranza	1
Materiale	Materiale ceramico purissimo per uso industriale (ossido di zirconio ZrO_2)
Tipo di prodotto	Spina di riscontro

Servizi

Rapporto di taratura Spina di riscontro Ø Massimo 20

028240 20