

Garant

Disco abrasivo lamellare special (ZA) con sporgenza delle lamelle, Ø 115 mm, Grana: 60



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	566290 60
GTIN	4045197720429
Classe articolo	51M

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo lamellare con **sporgenza lamelle molto grande (10 mm)**. Capacità di asportazione e durata elevate grazie allo **zirconio (ZA)** di elevata qualità su tessuto misto robusto. Con rivestimento abrasivo per lavorazione più fredda.

- **Forma obliqua – per lavorazione bordi, punti di saldatura e in piano con angolo di registro 15–25°.**

Uso:

Ideale per diversi lavori di **levigatura di piani e contorni** e per la lavorazione di **punti di difficile accesso** come ad esempio la molatura di saldature d'angolo.

Descrizione tecnica

Grana	60
Descrizione della forma	obliquo con sporgenza lamelle
Ø Foro	22,23 mm
Ø Disco	115 mm

Sigla materiale abrasivo	ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 115 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
Uni	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		