

Garant

Piano di lavoro angolare in bambù a incollatura incrociata, adatto per profondità piano per attacco: 800mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	926302 800
GTIN	4062406215156
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Dimensione 1000×1000×50 mm con smusso a 45°, all'estremità della **profondità del piano di 800 mm.**

Per:

Struttura portante n. art. 927000 – 927042, n. art. 927062 – 927068.

Descrizione tecnica

Superficie piano di lavoro	rettificate e oliate senza residui
Adatto per profondità piano per attacco	800 mm
Smusso angolare	45°
Materiale piano di lavoro	Lamelle in bambù a incollatura incrociata
Spessore inserti	50 mm
Tipo di prodotto	Piano per banchi da lavoro

Accessori

Struttura portante Altezza 650 mm	927000 650
-----------------------------------	------------

Struttura portante Altezza 900 mm	927000 900
Struttura portante arretrata Altezza struttura portante 900 mm	927040 900
Struttura portante arretrata Altezza struttura portante 800 mm	927040 800
Struttura portante Altezza 800 mm	927000 800
Barra portaprese angolare per dotazione personalizzata Per modello 1000	928421 1000
Struttura portante Altezza 750 mm	927000 750
Set detergente e olio di manutenzione Modello 1	926403 1