

Garant

Piano di lavoro angolare in bambù a incollatura incrociata, adatto per profondità piano per attacco: 750mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	926302 750
GTIN	4062406107123
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Dimensione 1000×1000×50 mm con smusso a 45°, all'estremità della **profondità del piano di 750 mm.**

Per:

Struttura portante n. art. 927000 – 927042, n. art. 927062 – 927068.

Descrizione tecnica

Superficie piano di lavoro	rettificate e oliate senza residui
Materiale piano di lavoro	Lamelle in bambù a incollatura incrociata
Adatto per profondità piano per attacco	750 mm
Smusso angolare	45°
Spessore inserti	50 mm
Tipo di prodotto	Piano per banchi da lavoro

Accessori

Struttura portante Altezza 650 mm	927000 650
-----------------------------------	------------

Struttura portante Altezza 800 mm	927000 800
Struttura portante arretrata Altezza struttura portante 800 mm	927040 800
Struttura portante Altezza 900 mm	927000 900
Set detergente e olio di manutenzione Modello 1	926403 1
Barra portaprese angolare per dotazione personalizzata Per modello 1000	928421 1000
Struttura portante Altezza 750 mm	927000 750
Struttura portante arretrata Altezza struttura portante 900 mm	927040 900