

Garant

Piano di lavoro angolare con rivestimento in eterlux, adatto per profondità piano per attacco: 750mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	926342 750
GTIN	4062406107185
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Dimensione 1000×1000×50 mm con smusso a 45°, all'estremità della **profondità del piano di 750 mm.**

Per:

Struttura portante n. art. 927000 – 927042, n. art. 927062 – 927068.

Descrizione tecnica

Bordo in ABS	3 mm
Adatto per profondità piano per attacco	750 mm
Esecuzione bordo	su 4 lati
Materiale piano di lavoro	Anima ST con rivestimento in eterlux
Superficie piano di lavoro	Rivestimento molto resistente ai graffi e al calore
Spessore rivestimento	2 mm
Rivestimento del piano di lavoro	Eterlux (melamina/resina fenolica)
Smusso angolare	45°
Colore rivestimento in plastica	grigio chiaro
Spessore inserti	50 mm

Tipo di prodotto

Piano per banchi da lavoro

Accessori

Struttura portante Altezza 800 mm	927000 800
Struttura portante Altezza 650 mm	927000 650
Struttura portante Altezza 750 mm	927000 750
Barra portaprese angolare per dotazione personalizzata Per modello 1000	928421 1000
Struttura portante Altezza 900 mm	927000 900
Struttura portante arretrata Altezza struttura portante 800 mm	927040 800
Struttura portante arretrata Altezza struttura portante 900 mm	927040 900