

**Micrometro, Intervallo di misurazione: 25-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420450 25-50
GTIN	7630041104097
Classe articolo	45A

Descrizione**Esecuzione:**

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.

Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Fornitura:

Micrometro senza asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Ø Stelo	6,5 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Risoluzione	0,01 mm
Ø Tamburo graduato	18,5 mm
Intervallo di misurazione	25 - 50 mm
Taratura	B1
Limite di errore	2 µm
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100
Rapporto di taraturaMicrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 100 mm	022000 100

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 25 mm	421100 25
---	-----------