



## Set di fili di misura per filettatura, Ø Filo: 1,650mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	422490 1,650
GTIN	2050001940926
Classe articolo	46P

### Descrizione

#### Esecuzione:

I fili di misura sono temprati e finemente lappati, il supporto in esecuzione cromata opaca. Un anello elastico nel foro di attacco garantisce una posizione sicura e girevole sullo stelo.

#### Uso:

Per la determinazione del Ø dei fianchi delle filettature esterne secondo il metodo dei tre fili, in abbinamento ad un micrometro o ad un banco di misura per lunghezze.

#### Fornitura:

Un set composto cad. da 1 supporto con 1 filo di misura e 1 supporto con 2 fili di misura in cassetta di plastica.

#### Nota:

**Al momento dell'ordine indicare tassativamente il Ø dello stelo del micrometro (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).**

### Descrizione tecnica

Per filettatura	M18 / M20 / M22
Per passo della filettatura P	2,5
Asta di riscontro M a norma DIN 13 foglio 1	19,037 / 21,163 / 23,163 mm
Ø Filo	1,65 mm

Limite di errore	±1 µm
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	L16
Tipo di prodotto	Filo di misura per filettature
Per Ø stelo	6,35 mm
Per Ø stelo	6,5 mm
Per Ø stelo	6,8 mm
Per Ø stelo	7,5 mm
Per Ø stelo	8 mm

## Servizi

Rapporto di taratura Filo di misura per filettature Modello GMD	028900 GMD
Certificato DAkkS Filo di misura per filettature Modello GMD	028910 GMD