

Spina di controllo singola Classe di tolleranza 1, Modello: 5



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 483940 5 |
| GTIN | 2050001862242 |
| Classe articolo | 48A |

Descrizione

Esecuzione:

Spine di riscontro in acciaio legato per utensili 60 ± 2 HRC. Spina: temprata, rinvenuta, rettificata e lappata. Impugnatura: indicazione del \emptyset inciso.

Nota:

Al momento dell'ordine **indicare anche il \emptyset desiderato**, ad es. n. art. 483940 Dim. 2, **0,35**.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Lunghezza complessiva | 90 mm |
| Passo | 0,01 mm |
| Lunghezza di controllo | 60 mm |
| Dimensione nominale | 3 - 4,99 mm |
| Taratura | L5 |
| Norma | DIN 2269 |
| Classe di tolleranza | 1 |
| Durezza | 60 ± 2 HRC |
| Materiale | acciaio per utensili legato |
| Tipo di prodotto | Spina di riscontro |

Servizi

| | |
|--|-----------|
| Certificato DAkkSSpina di riscontro \emptyset Massimo 20 | 028260 20 |
| | 028240 20 |

Rapporto di taratura Spina di riscontro Ø Massimo 20