

**Micrometro, Intervallo di misurazione: 75-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420450 75-100
GTIN	7630041104110
Classe articolo	45A

**Descrizione****Esecuzione:**

**Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.**

Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

**Fornitura:**

Micrometro senza asta di regolazione.

**Descrizione tecnica**

Ø Stelo	6,5 mm
Ø Tamburo graduato	18,5 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Intervallo di misurazione	75 - 100 mm
Risoluzione	0,01 mm
Taratura	B1
Limite di errore	3 µm
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

### Servizi

Certificato DAkkSMicrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100
Rapporto di taraturaMicrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 100 mm	022000 100

### Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 75 mm	421100 75
---	-----------