

 steinel**Dispositivo soffiante aria calda, Modello: 008338****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078321 008338
GTIN	4007841008338
Classe articolo	07E

**Descrizione****Esecuzione:**

**Termosoffiatore a regolazione elettronica con controllo** continuo della portata d'aria.

**Termosoffiatore cilindrico di alta qualità HG 2620 E** per applicazioni professionali.

- **Cavo di collegamento di facile sostituzione.**
- **Riscaldamento in ceramica intercambiabile, ca. 800 ore di durata.**
- **Pressione dell'aria fino a 4000 Pa.**
- **Impostazione della temperatura da 50 a 700 °C tramite joystick.**
- **Regolazione della portata d'aria da 150 a 500 l/min.**
- **Protezione contro il riavvio.**
- **Stadio di raffreddamento.**
- **Display LCD e indicatore di calore residuo.**

**Uso:**

Per saldare e risagomare materie plastiche, calettare a caldo, rimuovere vernice, brasare, asciugare e scongelare.

**Descrizione tecnica**

Potenza assorbita	2300 W
Temperatura dell'aria	50 - 700 °C
Peso	840 g
Denominazione originale prodotto	HG 2620E
Portata d'aria	150 - 500 l/min
Alimentazione	Alimentazione di rete

Tipo di prodotto

Heissluftbläser

---

**Accessori**

Scanner termico HL Scan Modello 014919

078326 014919

Scanner termico HG Scan PRO Modello 007553

078325 007553

Scanner termico HG Scan PRO Modello 007690

078325 007690

Set di accessori per lavorazione a caldo 12 pezzi Modello  
075569

078329 075569