

**Strumento idraulico-pneumatico per inserti filettati FireFox®, Modello: 1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	770515 1
GTIN	4007081920841
Classe articolo	74A

**Descrizione****Esecuzione:**

Pressione di esercizio 5–7 bar. Inserimento automatico appena il dado per rivetti ciechi viene applicato al mandrino filettato con una leggera pressione. Lavorazione molto efficace grazie ad una trapanatura veloce e a una posa rapidissima.

**Fornitura:**

2 chiavi di montaggio SW 24 / 27, 1 giraviti per viti a testa esagonale SW 4, 1 bottiglia di olio idraulico da 100 ml, 1 contenitore per il rabbocco dell'olio. Bocca e mandrino filettato M3, M4, M5, M6.

**Nota:**

Bocche di ricambio disponibili al n. art. 770516. Per rivetti ciechi da M3 a M6 di tutti i materiali, eccetto M6 in acciaio legato.

**Descrizione tecnica**

Corsa	7,5 mm
Peso	1,96 kg
Consumo di aria per ogni posa (in base alla filettatura)	max. 2 l

Raccordo tubo	6 mm
Per dadi per inserti filettati acciaio / alluminio	M3 – M6
Forza di inserimento regolabile, massimo a 5 bar	12000 N
Per dadi per inserti filettati in qualsiasi materiale	M3 – M6
Raccordo tubo	1/4 pollici
Tipo di prodotto	Strumento per rivetti ciechi

## Accessori

Bocca di ricambio con mandrino filettato Modello M3	770516 M3
Bocca di ricambio con mandrino filettato Modello M5	770516 M5
Bocca di ricambio con mandrino filettato Modello M4	770516 M4
Bocca di ricambio con mandrino filettato Modello M6	770516 M6